



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 15,5mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 236603 15,5   |
| GTIN              | 4047109206441 |
| Clase de artículo | 24P           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:** D – 0,1 / + 0,3

#### Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

#### Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

### Descripción técnica

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Código ISO plaquita de corte            | SOGX 040204 10-...    |
| Longitud útil $L_1$                     | 64 mm                 |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Número de filos Z                       | 1                     |
| Ø del mango ABS® $D_s$                  | 50 mm                 |
| Serie                                   | KUB Pentron®          |
| Ø nominal D                             | 15.5                  |
| Longitud de voladizo $L_A$              | 94 mm                 |

|                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4xD                                              |
| Mango                                                   | ABS                                              |
| Empleo de taladro                                       | centrado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                                       | abombado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                                       | taladrado transversal con restricciones          |
| Empleo de taladro                                       | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro                                       | salida inclinada con restricciones               |
| Empleo de taladro                                       | inicio de taladrado inclinado con restricciones  |
| Refrigeración interior                                  | sí                                               |
| Estrategia de arranque de virutas                       | HPC                                              |
| Tipo de producto                                        | Brocas de plaquitas reversibles                  |

## Accesorios

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP | 674252 5IP  |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,38 Nm             | 211750 0,38 |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 5IP1        | 239652 5IP1 |