

## Eslinga naranja 10000 kg, Longitud útil: 5m



### Datos de pedido

Número de pedido	086285 5
GTIN	4049924501831
Clase de artículo	08Z

### Descripción

**Ejecución:**

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

**Aplicación:**

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

**Nota:**

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

### Descripción técnica

Longitud de perímetro	10 m
Longitud útil	5 m
Anchura de la eslinga	91 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL	10000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL	8000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7°	20000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45°	14000 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60°	10000 kg
Tipo de producto	Eslinga redonda

