


Garant**Soporte de torneado de apriete corto Master Eco SVHCR 107,5°, para plaquitas de corte SV.., derecha****Datos de pedido**

Número de pedido	261298 16/11
GTIN	4069515004534
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tamaño del mango	16 mm
Código ISO Soporte	SVHCR/L 1616X11
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 1
Anchura de función L ₄	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Serie	Master Eco
Longitud total L	85 mm
Tamaño de placa	11 mm
Norma	Norma de fábrica

Hoja de datos

Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Productos adecuados

No Shop URL available for: 261298 16/11