



Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4xD, Ø DC m7: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	236603 16
GTIN	4047109205703
Clase de artículo	24P

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: $D - 0,1 / + 0,3$

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2xD y 3xD con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D + 0,5$ mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 040204 10-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Longitud útil L ₁	64 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	16
Longitud de voladizo L _A	94 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD

Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,38 Nm	211750 0,38
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 5IP1	239652 5IP1
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP