



## Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5, Tipo: A1/2A



### Datos de pedido

Número de pedido	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Clase de artículo	24H

### Descripción

Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5 A1/2A Altura h: 16 mm  
 Anchura b: 4 mm  
 Longitud total: 150 mm

### Descripción técnica

Tipo	A1/2A
Altura h	16 mm
Anchura b	4 mm
Longitud total L	150 mm
Material de corte	HSS Co 5
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		

interrumpido	adecuado
seco	adecuado