


**CNMG 120408, Clase: CA6525**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMG 120408 CA6525 Clase: CA6525  
 Rompevirutas: MS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,7 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 220 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,1 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,7 - 4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MS
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Radio angular	0,8 mm

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado