



Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4xD, Ø DC m7: 44mm



Datos de pedido

Número de pedido	236603 44
GTIN	4047109203419
Clase de artículo	24P

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: $D - 0,1 / + 0,3$

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2xD y 3xD con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D + 0,5$ mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SOGX 130508 46-...
Longitud útil L_1	176 mm
Ø del mango ABS® D_s	63 mm
Número de filos Z	1
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	44
Longitud de voladizo L_A	221 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD

Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600