



Aparato de contracción, Tipo: ISG1200



Datos de pedido

Número de pedido	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Clase de artículo	35B

Descripción

Ejecución:

- **Introducción sencilla de parámetros de contracción escaneando los códigos de barras.**
- **La tecnología de inducción de ahorro de energía garantiza una larga vida útil de la herramienta.**
- **Centrado preciso de la herramienta.**
- **Requiere poco espacio y se puede mover.**
- **Máxima fuerza de retención y resistencia duradera, incluso en entornos aceitosos.**
- **Los conos de contracción térmica ThermoGrip® han sido sinónimo de una innovadora tecnología de contracción de alta calidad durante más de 20 años.**
- **Rango de sujeción Ø 3 – 32 mm para todos los conos de contracción térmica T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).**
- **Refrigeración por aire integrada (adaptador de refrigeración disponible opcionalmente).**
- **Longitud máxima de la herramienta para HSK-A63 450 mm.**
- **Óptimos para bancos de trabajo.**

Suministro:

- **1 escáneres de código de barras**
- **Juego de tiras magnéticas**
- **Catálogo de cono de contracción térmica**
- **Guantes de protección**

Hoja de datos

- **Platos**
- **Manual de instrucciones**

Partes opcionales:

Discos n.º 354241, alojamientos base de herramientas n.º 354225 – 354227.

Descripción técnica

Potencia	6,5 kW
Conexión	400V / 16A / 50Hz
Altura	767 mm
Anchura	315 mm
Tiempo de enfriamiento	300 s
Peso	25 kg
Longitud	410 mm
Tipo de producto	Aparato de contracción

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/354405-ISG1200>