



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4xD, Ø DC m7: 27mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236603 27
GTIN	4047109193895
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:**  $D - 0,1 / + 0,3$

#### Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

#### Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2xD y 3xD con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =  $D + 0,5$  mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

### Descripción técnica

Ø del mango ABS® $D_s$	50 mm
Número de filos Z	1
Código ISO plaquita de corte	SOGX 09T308 28-...
Longitud útil $L_1$	108 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	27
para Ø pulgadas	1 1/16 pul
Longitud de voladizo $L_A$	142 mm

Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP6	239652 8IP6
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP