

Garant**Soporte para barras de mandrinar ranurado, PSC 63, Ø de sujeción D1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318890 40
GTIN	4069515004978
Clase de artículo	31G

Descripción**Ejecución:**

GARANT - Mayor estabilidad y efecto de amortiguación de vibraciones gracias al enlazamiento de la barra de mandrinar.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para alojar barras de mandrinar.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø exterior D	75 mm
Ø de sujeción D ₁	40 mm
Longitud de voladizo medida A	105 mm
L ₁	85 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

