


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 32mm


Datos de pedido

Número de pedido	236603 32
GTIN	4047109200739
Clase de artículo	24P

Descripción

Ejecución:
Tolerancia de perforación: $D - 0,1 / + 0,3$
Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D + 0,5$ mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

Descripción técnica

Ø del mango ABS® D_s	63 mm
Longitud útil L_1	128 mm
Número de filos Z	1
Código ISO plaquita de corte	SOGX 100408 32-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	32
Longitud de voladizo L_A	167 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D

Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm	211750 2,8
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 15IP	239652 15IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 15IP1	239652 15IP1