

 **KOMET****Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4xD, Ø DC m7: 27,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236603 27,5
GTIN	4047109193901
Clase de artículo	24P

Descripción**Ejecución:****Tolerancia de perforación:** D – 0,1 / + 0,3**Aplicación:**

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2xD y 3xD con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Ø del mango ABS® D _s	50 mm
Número de filos Z	1
Código ISO plaquita de corte	SOGX 09T308 28-...
Longitud útil L ₁	112 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	27,5
Longitud de voladizo L _A	146 mm

Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP6	239652 8IP6