

 KOMET

**Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 37,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	236603 37,5
GTIN	4047109201200
Clase de artículo	24P

**Descripción**
**Ejecución:**
**Tolerancia de perforación:** D – 0,1 / + 0,3

**Aplicación:**

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

**Nota:**

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

**Descripción técnica**

Longitud útil $L_1$	152 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 120408 42-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Ø del mango ABS® $D_s$	63 mm
Número de filos Z	1
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	37,5
Longitud de voladizo $L_A$	194 mm

Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600