



Soporte KOMET Reamax® TS DAH® Zero Mango cilíndrico, largo, Para Ø de cabezal escariador D: 35-41,99mm



Datos de pedido

Número de pedido	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Clase de artículo	27E

Descripción

Ejecución:

El soporte está previamente apretado y ajustado a $< 0,005$ mm de concentricidad. Para precisión de concentricidad de < 3 µm, vidas útiles de herramientas más prolongadas y seguridad de proceso superior.

Idóneo para :

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.

En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo A: 200 mm

Longitud total L_{tot} : 256 mm

Longitud del mango L_s : 56 mm

Ø de mango D_s h6: 25 mm

Tirante n.º 239900: 5

Llave de dos bocas n.º 239901: SW10

Descripción técnica

Longitud del mango L_s	56 mm
Tirante n.º 239900	5
Llave de accionamiento n.º 239902	SW3 (6Nm)
Longitud de voladizo A	200 mm
Para Ø de cabezal escariador D	35 - 41,99 mm

Longitud total L _{tot}	256 mm
Llave de dos bocas n.º 239901	SW10
Ø de mango D _s h6	25 mm
Ejecuciones de mangos	largo
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Punta Phillips

Accesorios

Tirante Tipo 5	239900 5
Llave para tirante Accionamiento SW10	239901 SW10