

 **KOMET**
**Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4xD, Ø DC m7: 18mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 236603 18     |
| GTIN              | 4047109187917 |
| Clase de artículo | 24P           |

**Descripción**
**Ejecución:**
**Tolerancia de perforación:**  $D - 0,1 / + 0,3$ 
**Aplicación:**

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

**Nota:**

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2xD y 3xD con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =  $D + 0,5$  mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

**Descripción técnica**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Longitud útil $L_1$                                     | 72 mm                |
| Número de filos Z                                       | 1                    |
| Ø del mango ABS® $D_s$                                  | 50 mm                |
| Juego tornillo para plaquita reversible                 | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Código ISO plaquita de corte                            | SOGX 050204 12-...   |
| Serie   | KUB Pentron®         |
| Ø nominal D   | 18                   |
| Longitud de voladizo $L_A$                              | 103 mm               |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4xD                  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Mango                             | ABS  |
| Empleo de taladro                 | centrado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                 | abombado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                 | taladrado transversal con restricciones          |
| Empleo de taladro                 | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro                 | salida inclinada con restricciones               |
| Empleo de taladro                 | inicio de taladrado inclinado con restricciones  |
| Refrigeración interior            | sí   |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC  |
| Tipo de producto                  | Brocas de plaquitas reversibles                  |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 6IP1        | 239652 6IP1 |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm              | 211750 0,6  |