

## Hoja de datos

**FAHRION®**  
FAHRION PRECISION

### Pinzas portapiezas ER con obturación, ER 16, Ø de sujeción nominal d: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	308907 10
GTIN	4054631188558
Clase de artículo	39Y

### Descripción

#### Ejecución:

Completamente templado y rectificado.

**Protección contra la corrosión:** Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Sellado metálico.

#### Descripción:

Presión de refrigerante: Utilizable hasta 120 bar.

#### Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

#### Nota:

Con **obturación** para refrigeración interior solo puede sujetar la medida nominal. **Similar** a ISO 15488-A.

### Descripción técnica

Adaptador	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Precisión de concentricidad	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tipo	425 E

## Hoja de datos

Ø exterior D	16,7 mm
Longitud total L	27,5 mm
Tipo de producto	Pinza de sujeción