



Pinzas portapiezas ER con obturación, ER 32, Ø de sujeción nominal d: 17mm



Datos de pedido

Número de pedido	308987 17
GTIN	4054631126048
Clase de artículo	39Y

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.

Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.
Sellado metálico.

Descripción:

Presión de refrigerante: Utilizable hasta 120 bar.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con **obturación** para refrigeración interior solo puede sujetar la medida nominal. **Similar** a ISO 15488-A.

Descripción técnica

Adaptador	ER 32
Norma	ISO 15488-B

Precisión de concentricidad	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tipo	469 E
Ø exterior D	32,7 mm
Longitud total L	40 mm
Tipo de producto	Pinza de sujeción