

 **KOMET**
**Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 4×D, Ø DC m7: 42,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	236603 42,5
GTIN	4047109203280
Clase de artículo	24P

**Descripción**
**Ejecución:**
**Tolerancia de perforación:** D – 0,1 / + 0,3

**Aplicación:**

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

**Nota:**

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Longitud útil $L_1$	172 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 130508 46-...
Ø del mango ABS® $D_s$	63 mm
Número de filos Z	1
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	42,5
Longitud de voladizo $L_A$	217 mm

Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600