



## Soporte de tronzado KOMET®, Tipo: A0



### Datos de pedido

Número de pedido	240010 A0
GTIN	4047109015319
Clase de artículo	24G

### Descripción

**Ejecución:**

Para cuchilla n.º 240014 – 240020. Las cuchillas se sujetan lateralmente en el soporte ranurado.

**Atención:**

Suministro **sin cuchilla**.

### Descripción técnica

Altura del mango h	18 mm
Tipo	A0
Cuchillas adecuadas, tronzado: n.º 240014	A0
para la altura de la hoja	10 mm
Altura del filo de corte	14 mm
para el ancho de la hoja	2,7 mm
Longitud total L	125 mm
Anchura del mango b	11
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete