



Pie de rey de taller digital IP67 sin puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	415372 300
GTIN	4069515008198
Clase de artículo	41A

Descripción

Ejecución:

Pies de rey digitales para taller IP67. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene® agradable al tacto.** Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pilas n.º 081560 tam. CR2032

Pieza de repuesto:

Soporte para pilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Norma	ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Desconexión automática	sí

Hoja de datos

Longitud del pico	100 mm
Lectura	0,01 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
Clase de protección IP	IP 67
Calibración	A1
Lectura	0,0005 pul
Suministro de energía	con pilas
Capacidad de medición	0 - 300 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Desviación de medición E MPE	±0,03 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11,5 mm
Tipo de pila	Pila redonda
Embalaje	Caja estable
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Puntas de medición	no
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/415372-300>