



Soporte de tronzado KOMET®, Tipo: AE



Datos de pedido

Número de pedido	240010 AE
GTIN	4047109015326
Clase de artículo	24G

Descripción

Ejecución:

Para cuchilla n.º 240014 – 240020. Las cuchillas se sujetan lateralmente en el soporte ranurado.

Atención:

Suministro **sin cuchilla**.

Descripción técnica

Tipo	AE
Cuchillas adecuadas, ranuras para arandela de retención: n.º 240020	A0,9 hasta A2,15
Altura del mango h	18 mm
Altura del filo de corte	14 mm
para la altura de la hoja	11 mm
para el ancho de la hoja	0,9 – 2,15 mm
Longitud total L	125 mm
Anchura del mango b	11
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete