

 KOMET**Cuchilla de roscar para interiores KOMET® rosca a la derecha Forma 60° (métrica), Tipo: B03****Datos de pedido**

Número de pedido	240084 B03
GTIN	4047109016934
Clase de artículo	24H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilarse varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.

Descripción técnica

para perforaciones a partir de \varnothing	7 mm
Para altura de paso hasta	1,5 mm
Tipo	B03
Profundidad taladro	26 mm
Longitud total	65 mm
\varnothing de mango	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

