



## Cuchilla de desbastar KOMET® Forma g, Tipo: B00



### Datos de pedido

Número de pedido	240074 B00
GTIN	4047109016378
Clase de artículo	24H

### Descripción

#### Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

#### Material de corte:

**HSS/Co10** Para materiales difíciles de mecanizar.

#### Nota:

**Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.**

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 10 mm

para perforaciones a partir de  $\varnothing$ : 2,5 mm

Longitud total: 50 mm

$\varnothing$  de mango: 8 mm

### Descripción técnica

Profundidad taladro	10 mm
Longitud total	50 mm
para perforaciones a partir de $\varnothing$	2,5 mm
Tipo	B00
$\varnothing$ de mango	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

