



Broca de fricción estándar (con cuello) Inox, Rosca: M5



Datos de pedido

Número de pedido	080752 M5
GTIN	4069515008679
Clase de artículo	BAW

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Broca de fricción estándar (con cuello), para uso en materiales inoxidables.

Aplicación:

Especialmente adecuado para aceros inoxidables.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

Descripción técnica

Grosor material	0,7 - 1 mm
N.º revoluciones recomend.	2600 min ⁻¹
Potencia de accionamiento recomendada	1 kW

Hoja de datos

Ø de agujero para roscar	4,6 mm
Ø de mango	6 mm
Tipo de producto	Broca de fricción