



### Broca de fricción estándar (con cuello) larga Inox, Rosca: M8



#### Datos de pedido

Número de pedido	080756 M8
GTIN	4069515008891
Clase de artículo	BAW

#### Descripción

##### Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Broca de fricción estándar (con cuello), para uso en materiales inoxidables.

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

##### Aplicación:

Especialmente adecuado para aceros inoxidables.

##### Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

#### Descripción técnica

Ø de mango	8 mm
N.º revoluciones recomend.	2300 min <sup>-1</sup>
Grosor material	0,7 - 3 mm

## Hoja de datos

Ø de agujero para roscar	7,4 mm
Potencia de accionamiento recomendada	1,5 kW
Tipo de producto	Broca de fricción