



Broca de fricción estándar (con cuello) larga Inox, Rosca: M6



Datos de pedido

Número de pedido	080756 M6
GTIN	4069515008884
Clase de artículo	BAW

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Broca de fricción estándar (con cuello), para uso en materiales inoxidables. Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Aplicación:

Especialmente adecuado para aceros inoxidables.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

Descripción técnica

Grosor material	0,7 - 3 mm
Potencia de accionamiento recomendada	1,3 kW
N.º revoluciones recomend.	2500 min ⁻¹

Hoja de datos

Ø de mango	8 mm
Ø de agujero para roscar	5,4 mm
Tipo de producto	Broca de fricción