



## Broca de fricción estándar (con cuello) larga Uni, Rosca: M12



### Datos de pedido

Número de pedido	080755 M12
GTIN	4069515008860
Clase de artículo	BAW

### Descripción

#### Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.

Broca de fricción estándar (con cuello).

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

#### Aplicación:

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

#### Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

### Descripción técnica

Potencia de accionamiento recomendada	1,9 kW
Grosor material	0,7 - 4 mm
Ø de agujero para roscar	10,9 mm

## Hoja de datos

N.º revoluciones recomend.	2000 min <sup>-1</sup>
Ø de mango	12 mm
Tipo de producto	Broca de fricción