



## Broca de fricción estándar (con cuello) larga Uni, Rosca: M3



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 080755 M3     |
| GTIN              | 4069515008808 |
| Clase de artículo | BAW           |

### Descripción

#### Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.

Broca de fricción estándar (con cuello).

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

#### Aplicación:

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

#### Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

### Descripción técnica

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Grosor material            | 0,7 - 4 mm             |
| Ø de agujero para roscar   | 2,7 mm                 |
| N.º revoluciones recomend. | 3000 min <sup>-1</sup> |

## Hoja de datos

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ø de mango                            | 6 mm              |
| Potencia de accionamiento recomendada | 0,7 kW            |
| Tipo de producto                      | Broca de fricción |