

**Broca de fricción estándar (con cuello) larga Uni, Rosca: M5****Datos de pedido**

Número de pedido	080755 M5
GTIN	4069515008822
Clase de artículo	BAW

**Descripción****Ejecución:**

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.

Broca de fricción estándar (con cuello).

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

**Aplicación:**

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

**Idóneo para:**

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

**Descripción técnica**

Grosor material	0,7 - 4 mm
N.º revoluciones recomend.	2600 min <sup>-1</sup>
Ø de agujero para roscar	4,5 mm

## Hoja de datos

Ø de mango	6 mm
Potencia de accionamiento recomendada	1 kW
Tipo de producto	Broca de fricción