

**Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5, Tipo: A00****Datos de pedido**

Número de pedido	240014 A00
GTIN	4047109015586
Clase de artículo	24H

Descripción

Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5 A00 Altura h: 8 mm
Anchura b: 2,2 mm
Longitud total: 75 mm

Descripción técnica

Tipo	A00
Altura h	8 mm
Anchura b	2,2 mm
Longitud total L	75 mm
Material de corte	HSS Co 5
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		

interrumpido	adecuado
seco	adecuado