

Mandrino para tallar rosas, síncrono ER, HSK-A 63 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 8



Datos de pedido

Número de pedido	338134 8
GTIN	4054631189012
Clase de artículo	33F

Descripción

Ejecución:

- **Fuerzas axiales extremadamente bajas para una presión lateral reducida y una calidad superficial perfecta.**
- **Amortiguador de torsión y mecanismo de compensación en dirección circunferencial.**
- **Se puede alcanzar una profundidad de hasta 150 mm con un contorno de interferencia Ø 10 (para el tamaño de rosca M0,5-M3).**
- **Adecuado para el suministro de refrigerante interno de hasta 80 bar.**
- **Adecuado para machos de roscar y machos para laminar rosas.**
- **Adecuado para rosas a derecha e izquierda.**
- **Adecuado para agujeros ciegos y pasantes.**
- **Compensación de longitud mínima en la dirección de presión y tracción.**
- **Reduce drásticamente la presión lateral en los centros de mecanizado CNC antiguos y nuevos.**

Ventaja:

- **Procesos seguros debido al funcionamiento suave incluso bajo carga de par.**
- **Vida útil del macho para roscar y laminar más larga.**
- **Diámetro exterior significativamente menor que el disponible anteriormente.**
- **Más refrigeración interna directamente en la herramienta que en comparación con los portaherramientas sincrónicos convencionales (para ER8).**
- **Precisión de concentricidad dos veces mejor para la menor presión lateral.**
- **Reversión de dirección amortiguada para menos roturas de herramienta.**

Suministro:

lloave de dos bocas

Nota:

Productos n.º 338131 – 338135 solo en combinación con pinzas de sujeción CENTRO/P (n.º 309365 – 309372). Cuanto menor sea la fuerza axial, mejor será la calidad, menor será el desgaste, mayor será la vida útil y más seguro será el proceso.
La llave de rodillo CP n.º 309754 o la llave de rodillo CP para par de giro n.º 309756 deben adquirirse por separado.

Descripción técnica

L ₃	83 mm
Ø D ₁	10 mm
Gama de corte de roscas	M0,5 - M3
Longitud de voladizo medida A	109 mm
L ₂	55 mm
Ø D ₂	20 mm
L ₁	18 mm
Ø D ₃	26 mm
E	25 mm
Adaptador	HSK-A 63 corto
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Tipo de producto	Mandrin para tallar roscas

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/338134-8>