



LED-Linterna LED-LENSER Serie C, Tipo: C5R



Datos de pedido

Número de pedido	081447 C5R
GTIN	4058205038348
Clase de artículo	04B

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye 1 batería de iones de litio tipo 14500 3,7 V, 1 sistema de carga flotante, 1 correa para la muñeca, 1 vale para una bolsa para cinturón.

Nota:

2 + 5 años de garantía cuando se registre en www.ledlenser.com.

A menos que se especifique lo contrario a continuación, ofrecemos una garantía del fabricante sobre nuestros productos de

- **siete años si el producto se registra en línea durante un período de 12 semanas a partir de la fecha de compra**
- **dos años, si no se registra o no se realiza el registro en línea oportuno; para el correcto funcionamiento de las pilas recargables (baterías), la Powercase y la Batterybox, también ofrecemos un período de garantía de dos años (sin prolongación del período de garantía, sin registro), calculado a partir de la fecha de compra.**

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 54
Tipo batería	Ion de litio
Valor CRI	75
Color carcasa	BLACK

Hoja de datos

Tensión de batería	3,7 V
Rapid Focus	sí
Corriente de alumbrado	20 - 420 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Duración de la iluminación nivel 2	3 h
Anchura lámpara	50 - 240 m
Duración ilumin.	3 - 15 h
Bombilla	Módulo LED
Corriente de alumbrado nivel 2	420 lm
Advanced Focus System (AFS)	sí
Color luz	blanco frío
Denominación del fabricante	C5R
Longitud total	117 mm
Tamaño constructivo internacional	14500
Serie	Serie C
Cantidad de baterías contenidas	1
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón	sí
Capacidad de la batería	0,7 Ah
Batería intercambiable	sí
Peso	75 g
Ø del cabezal	26 mm
Tipo de producto	Linterna de bolsillo

Productos adecuados

No Shop URL available for: 081447 C5R