

Hoja de datos



LED-Linterna LED-LENSER Serie C, Tipo: C7



Datos de pedido

Número de pedido	081447 C7
GTIN	4058205038379
Clase de artículo	04B

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye 4 pilas AAA LR03 1,5 V, 1 correa para la muñeca, 1 vale para una bolsa para cinturón.

Nota:

2 + 5 años de garantía cuando se registre en www.ledlenser.com.

A menos que se especifique lo contrario a continuación, ofrecemos una garantía del fabricante sobre nuestros productos de

- **siete años si el producto se registra en línea durante un período de 12 semanas a partir de la fecha de compra**
- **dos años, si no se registra o no se realiza el registro en línea oportuno; para el correcto funcionamiento de las pilas recargables (baterías), la Powercase y la Batterybox, también ofrecemos un período de garantía de dos años (sin prolongación del período de garantía, sin registro), calculado a partir de la fecha de compra.**

Descripción técnica

Tamaño constructivo internacional	LR3
Valor CRI	70
Corriente de alumbrado	40 lm
Corriente de alumbrado nivel 3	400 lm

Hoja de datos

Longitud total	140 mm
Ø del cabezal	37 mm
Cantidad de pilas contenidas	4
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón	sí
Duración ilumin.	1 - 25 h
Anchura lámpara	100 - 300 m
Denominación del fabricante	C7
Suministro de energía	con pilas
Tipo de pila	Micro, AAA
Bombilla	Módulo LED
Rapid Focus	sí
Duración de la iluminación nivel 3	1 h
Color luz	blanco frío
Peso	175 g
Duración de la iluminación nivel 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	sí
Serie	Serie C
Corriente de alumbrado nivel 2	250 lm
Color carcasa	BLACK
Clase de protección IP	IP 54
Tipo de producto	Linterna de bolsillo

Productos adecuados

No Shop URL available for: 081447 C7