



LED-Linterna LED-LENSER Serie C, Tipo: C3R



Datos de pedido

Número de pedido	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Clase de artículo	04B

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye 1 batería de iones de litio tipo 10440 3,7 V, 1 estación de carga, 1 correa para la muñeca.

Nota:

2 + 5 años de garantía cuando se registre en www.ledlenser.com.

A menos que se especifique lo contrario a continuación, ofrecemos una garantía del fabricante sobre nuestros productos de

- **siete años si el producto se registra en línea durante un período de 12 semanas a partir de la fecha de compra**
- **dos años, si no se registra o no se realiza el registro en línea oportuno; para el correcto funcionamiento de las pilas recargables (baterías), la Powercase y la Batterybox, también ofrecemos un período de garantía de dos años (sin prolongación del período de garantía, sin registro), calculado a partir de la fecha de compra.**

Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	1
Corriente de alumbrado nivel 2	140 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Ø del cabezal	20 mm

Hoja de datos

Capacidad de la batería	0,32 Ah
Color carcasa	BLACK
Rapid Focus	sí
Tamaño constructivo internacional	10440
Tensión de batería	3,7 V
Longitud total	102 mm
Color luz	blanco frío
Denominación del fabricante	C3R
Duración de la iluminación nivel 2	2 h
Clase de protección IP	IP 54
Duración ilumin.	2 - 6 h
Bombilla	Módulo LED
Serie	Serie C
Batería intercambiable	sí
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón	no
Tipo batería	Ion de litio
Anchura lámpara	40 - 100 m
Peso	42 g
Advanced Focus System (AFS)	sí
Valor CRI	65
Corriente de alumbrado	20 - 140 lm
Tipo de producto	Linterna de bolsillo

Productos adecuados

No Shop URL available for: 081447 C3R