

**Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5, Tipo: A0****Datos de pedido**

Número de pedido	240014 A0
GTIN	4047109015623
Clase de artículo	24H

Descripción

Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5 A0 Altura h: 10 mm
Anchura b: 2,7 mm
Longitud total: 100 mm

Descripción técnica

Tipo	A0
Altura h	10 mm
Anchura b	2,7 mm
Longitud total L	100 mm
Material de corte	HSS Co 5
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		

interrumpido	adecuado
seco	adecuado