



Mordaza escalonada fija, Tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	360574 125
GTIN	4069515011303
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:

Garras escalonadas templadas y rectificadas.

Aplicación:

Para el alojamiento de las mordazas intercambiables n.º 360538; 360539; 360541.

Material:

Endurecido, nitrurado, ambos lados lisos.

Idóneo para:

Tensor de alta presión CN n.º 360565.

Suministro:

Incl. tornillos de fijación.

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	92 mm
Altura h ₁	20 mm
Longitud l ₁	43 mm
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Altura de bocas C	39,5 mm
Anchura de bocas b	124,4 mm

Hoja de datos

Para tipo	125
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco