



Mordaza escalonada móvil, Tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	360573 125
GTIN	4069515011280
Clase de artículo	32P

Descripción

Aplicación:

Para el alojamiento de las mordazas intercambiables n.º 360538; 360539; 360541.

Material:

Endurecido, nitrurado, ambos lados lisos.

Idóneo para:

Tensor de alta presión CN n.º 360565.

Suministro:

Incl. tornillos de fijación.

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	70 mm
Longitud l ₁	40 mm
Para tipo	125
Anchura de bocas b	124,4 mm
Altura h ₁	20 mm
Altura de bocas C	39,5 mm

Hoja de datos

Adecuado para el código de color

HOLEX NC

Tipo de producto

Mordazas para tornillos de banco