



## Cuchilla de desbastar KOMET® Forma g, Tipo: B04



### Datos de pedido

Número de pedido	240074 B04
GTIN	4047109016538
Clase de artículo	24H

### Descripción

#### Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

#### Material de corte:

**HSS/Co10** Para materiales difíciles de mecanizar.

#### Nota:

**Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.**

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 45 mm

para perforaciones a partir de Ø: 9 mm

Longitud total: 75 mm

Ø de mango: 8 mm

### Descripción técnica

Profundidad taladro	45 mm
Longitud total	75 mm
Tipo	B04
para perforaciones a partir de Ø	9 mm
Ø de mango	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

