



Tornillo para ranuras en T (8.8.) completo, Tipo: 2424125



Datos de pedido

Número de pedido	375301 2424125
GTIN	4069515012027
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Tornillo de ranura en T, templado, negro, clase de resistencia 8.8.

Norma:

DIN 787

Suministro:

Completa, con arandela n.º 375341

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 35341; tuercas altas, ver n.º 375386.

Nota:

- **Ejemplo de lectura – tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

Descripción técnica

Tipo	787
Medida nominal de ranura en T	24 mm
Longitud L	125 mm
Anchura de tronzado e	40 mm
Altura k	16 mm
Rosca G	M24
Anchura de tronzado estrecha a	23,7 mm

Hoja de datos

Longitud de rosca b	75 mm
Tipo de producto	Tornillo para ranura