

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/12mm**



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260006 25/12 |
| GTIN | 4045197651679 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------|
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. |
| Código ISO Soporte | SCLCR/L 2525M12 |
| Tamaño de placa | 12 mm |
| Calzo | 269005 6 |
| Tornillo para calzo | 269013 5 |
| Tamaño del mango | 25 mm |
| Anchura de función L ₄ | 32 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 20 |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 20 mm |
| Longitud total L | 150 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Aplicación | Refrentado |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tornillo para calzo Tipo 5 | 269013 5 |
| Calzo Tipo 6 | 269005 6 |
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 20 | 269028 20 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |