

**Cuchilla angular KOMET® Forma f, Tipo: B02L****Datos de pedido**

Número de pedido	240078 B02L
GTIN	4047109017450
Clase de artículo	24H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 24 mm

para perforaciones a partir de \varnothing : 5 mm

Longitud total: 125 mm

\varnothing de mango: 8 mm

Descripción técnica

para perforaciones a partir de \varnothing	5 mm
Longitud total	125 mm
Profundidad taladro	24 mm
Tipo	B02L
\varnothing de mango	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

