

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
10/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	10 mm
Código ISO Soporte	SCLCR/L 1010E06
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	10 mm
Tamaño de placa	6 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Longitud total L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22