



Reloj comparador palanca sensitiva digital, Longitud del brazo palpador 41,24 mm, Capacidad de medición por dirección / Ø de carcasa: 2,2/45mm



Datos de pedido

Número de pedido	436506 2,2/45
GTIN	4059192074081
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Comparador de palanca sensitiva digital con indicador digital y analógico **lectura de 1/1000**.

Modo de medición: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Posibilidad de introducir un factor de corrección.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, pitón de sujeción Ø 8 mm, llave de pulsador de medición, palpador de medición de MD Ø 2 mm.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498951. Palpadores de repuesto, ver n.º 436210; 436240.

Descripción técnica

Lectura	0,001 mm
Margen de desviación f_e	10 μ m
Fuerza de medición	0,06 N
Ángulo de giro	2×110 grados

Hoja de datos

Ø vástago de fijación h6	8 mm
Error de histéresis f_u	5 μm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Puerto USB
Técnica de medición	digital
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante