

Hoja de datos



Bridas regulables, Anchura de ranura a: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	370690 10
GTIN	4069515014441
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Endurecido, negro.

Suministro:

Completo con tornillo de fijación.

Nota:

El tornillo de ranura en T n.º 375301 se debe pedir por separado.

Descripción técnica

Longitud L	80 mm
Anchura de ranura a	10 mm
Distancia e punta para ranura	15 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 101080
Anch. B	30 mm
Tipo	6314V

Hoja de datos

Longitud ranura f	30 mm
Altura H	15 mm
Tipo de producto	Brida