

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260006 16/09
GTIN	4045197651624
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tamaño de placa	9 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	17 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 1
Tornillo para calzo	269013 2
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Código ISO Soporte	SCLCR/L 1616H09
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Calzo Tipo 1	269005 1
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500