



Plataforma de trabajo XL Step, accesible desde ambos lados, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 2X4



Datos de pedido

Número de pedido	966151 2X4
GTIN	4003866414116
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Plataforma de trabajo robusta, de doble cara y plegable con plataforma grande y rieles anodizados resistentes a la abrasión. Escalones extraprofundos (92 mm) para un soporte cómodo y seguro. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral con refuerzo de presión. Zapato de seguridad de gran superficie de plástico de dos componentes, también adecuado para trabajar sobre superficies de rejilla.

Norma:

DIN EN 14183.

Descripción técnica

Altura de plataforma sin baranda	0,99 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Altura de trabajo aprox.	2,99 m
Peso	9,3 kg

Hoja de datos

Pasamanos	no
Regulable en altura	no
Modelo peldaño	Nivel
con baranda de plataforma	no
Material	Aluminio anodizado
Profundidad plataforma	300 mm
Anchura inferior exterior	0,96 m
Transitabilidad	por los dos lados
Listón para rodilla	no
Anchura plataforma	600 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	2x4
Ruedas	no
Profundidad de peldaño/escalón	92 mm
Tipo de producto	Tarima de trabajo