



Plataforma de trabajo XL Step, accesible desde ambos lados, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 2X2



Datos de pedido

Número de pedido	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Plataforma de trabajo robusta, de doble cara y plegable con plataforma grande y rieles anodizados resistentes a la abrasión. Escalones extraprofundos (92 mm) para un soporte cómodo y seguro. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral con refuerzo de presión. Zapato de seguridad de gran superficie de plástico de dos componentes, también adecuado para trabajar sobre superficies de rejilla.

Norma:

DIN EN 14183.

Descripción técnica

Altura de trabajo aprox.	2,49 m
Altura de plataforma sin baranda	0,49 m
Anchura inferior exterior	0,8 m
con baranda de plataforma	no
Pasamanos	no

Hoja de datos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Peso	5,6 kg
Listón para rodilla	no
Ruedas	no
Anchura plataforma	600 mm
Material	Aluminio anodizado
Regulable en altura	no
Profundidad de peldaño/escalón	92 mm
Profundidad plataforma	300 mm
Modelo peldaño	Nivel
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	2×2
Transitabilidad	por los dos lados
Tipo de producto	Tarima de trabajo