

 **KOMET**
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 5×D, Ø DC m7: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	236604 20
GTIN	4047109181755
Clase de artículo	24P

Descripción
Ejecución:
Tolerancia de perforación: $D - 0,1 / + 0,35$
Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

Recomendación:
En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D + 0,5$ mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

Descripción técnica

Longitud útil L_1	100 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 060206 18-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® D_s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	20

Longitud de voladizo L _A	132 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 6IP2	239652 6IP2