

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/09mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	17 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 1
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020K09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 1	269005 1
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500