

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/09mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tamaño de placa	9 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 1
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2525M09
Longitud de la cabeza L ₁	19 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 1	269005 1
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500